

## Schroefdraad Kerngatpenkaliber 6H, Schroefdraad: M4



### Bestelgegevens

Bestelnummer	486055 M4
GTIN	2050002073678
Artikelklasse	48B

### Omschrijving

**Uitvoering:**

De afgeschuinde eerste schroefgang verwijdert grof vuil in het werkstuk en voorkomt voortijdig afwijken van de eerste schroefgang. Uitvoering volgens DIN 2279 – 2299.

Ontwerp volgens DIN 2245.

**Toepassing:**

Voor metrische ISO-schroefdraad, rechts DIN 13.

**Norm:**

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

**Opmerking:**

Draadkalibers voor schroefdraad met andere draadsoorten, Whitworth-, trapezium-, rond-, UNC-, UNF-, NPT-schroefdraad en linkse schroefdraad op aanvraag leverbaar.

### Technische beschrijving

Norm	DIN 13
Kwaliteit	6
Kalibertype	Afkeurkaliber
Tolerantieveld	H
Schroefdraad	M4
Tolerantieklasse	6H
Draadspeed	0,7 mm
Draadsoort	M
Kalibratie	L6

Producttype

Draad-afkeur-penkaliber

**Dienstverlening**

KalibratiePenkaliber Maximale Ø 20 mm

028300 20

DAkKS-kalibratiePenkaliber maximale Ø 60 mm

028340 60