


**Garant****Vloermat, donkergrijs gespikkeld, Breedte x lengte: 100X135cm**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	964450 100X135
GTIN	4067263476771
Artikelklasse	9GM

## Omschrijving

### Uitvoering:

Industriële werkplekmat voor gemiddelde tot hoge belasting. De ergonomische rubbermat is geschikt voor droge en natte werkplekken. Het oppervlak van de mat heeft een optimaal afgestemd draaipunt en een zeer goede slip- en ligvastheid. Aan alle zijden afgeschuinde randen voorkomen struikelen. Zeer eenvoudig te reinigen oppervlak met licht-reflecterende eigenschappen.

De oliebestendige vloermat heeft een brandveiligheidsklasse Bfl-s1.

Door de elastische eigenschappen van het rubbermengsel en de speciale geometrie aan de achterkant heeft de mat een bijzonder schokdempend en activerend effect. Daarnaast beschermt de mat tegen ongezonde kou. Duurzame mat geschikt voor meerploegendiensten. Elektrisch geleidend, oppervlakteweerstand van minder dan  $10^7 \Omega$ . De mat is gemarkeerd met een ESD-veiligheidslabel.

### Levering:

Mat met ESD-aardingsaansluiting (boring voor aardingsaansluiting kan vrij worden gekozen, aansluiting moet zelf worden gemonteerd).

## Technische beschrijving

Dikte	16 mm
Materiaal	Nitrilrubber (NBR)
Gewicht	20 kg
Breedte	100 cm

Lengte	135 cm
Brandveiligheidsklasse	Bfl-s1
Hardheid volgens Shore A	55
Stacomfort	Anti-vermoeidheid
Stacomfort	Antislip
Stacomfort	Isolatie (temperatuur)
Schokbescherming	Vloer
Materiaaleigenschap	oliebestendig
Materiaaleigenschap	moeilijk ontvlambaar
elektrostatische eigenschap	EGB/ESD
Kleur	donkergrijs gespikkeld
Producttype	Werkplekmat