




Hoekfrees 90° MECH17, met boring, Ø D / Zeff: 50/4mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	227655 50/4
GTIN	4960664526413
Artikelklasse	250

Omschrijving

Uitvoering:

gegroefde wisselplaten voor gereduceerde snijkrachten en vibraties. Naar verhouding zijn grotere ingrijpingsbreedtes a_e bij een gelijke snijdiepte a_p mogelijk.

Technische beschrijving

Effectief aantal snijkanten Z_{eff}	4
Wisselplaatschroef	229709 (T15; 3,5 Nm)
ISO-code wisselplaat	BDMT 170408
Totale lengte L_{totaal}	52 mm
geschikte wisselplaat	BD.. 1704
Snijkant-Ø D_c	50 mm
Opnameboring-Ø	22 mm
Maximale snijdiepte $a_{p\ max}$	30 mm
Aantal wisselplaten	8
Schachtuitvoering	met boring

Instelhoek κ	90 graden
Freestoepping	Hoekfrezen
Inwendige koeling	nee
Producttype	Hoekfrezen

Accessoires

Spanschroef	229709
-------------	--------