


**BDGT 170431 FR-JA, GW25, Type: ALU**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	227533 ALU
GTIN	4960664522651
Artikelklasse	25A

**Omschrijving**
**Opmerking:**

Toepassingsrichtwaarden voor  $a_e = 0,3 \times D$ .

Exact 90° tot  $a_p = 9$  mm.

Hoekradius: 3,1 mm

Voeding  $f_z$  per tand: 0,05 – 0,33 mm

**Technische beschrijving**

Voeding $f_z$ per tand	0,05 – 0,33 mm
Type	ALU
Hoekradius	3,1 mm
ISO-code wisselplaat	BDGT 170431 FR-JA
Soort	GW25
Snijmateriaal	HM
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

## Gebruikersgegevens

	<b>Geschiktheid</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-code</b>
Alu kunststoffen	geschikt	700 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	geschikt	500 m/min	N
Aluminium > 10% Si	geschikt	250 m/min	N
nat maximaal	beperkt geschikt		
nat minimaal	beperkt geschikt		
droog	geschikt		
Lucht	geschikt		