



Set HM-betonboren, Aantal boren: 7



Bestelgegevens

Bestelnummer	786081 7
GTIN	4058546404437
Artikelklasse	76G

Omschrijving

Uitvoering:

Boor voorzien van taaiharde HM-plaatjes en bij hoge temperatuur gesoldeerd. Asymmetrische groefvorm voor een snelle afvoer van boorgruis.

Klop- en draaiboor met sterke HM-snijplaat.

Toepassing:

Vooraf voor het **boren van pluggaten met klopboormachines** in beton, metselwerk, natuursteen en kunststeen.

Ook voor boren in harde en zachte houtsoorten, kunststoffen, acryl en keramiek.

Dankzij aangepaste snijkanten ook geschikt voor het boren in gehard staal.

Inhoud:

Boor nr. 786001: Resp. 1 st. gr. 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 10

Technische beschrijving

Snijmateriaal	HM
Norm	DIN 8039
Norm	ISO 5468

Toepassing met slag / geen slag	Klopbooren
Schacht	cilinderschacht
Producttype	Steenboor

Accessoires

HM-betonboor Boor-Ø 10 mm	786001 10
HM-betonboor Boor-Ø 5,5 mm	786001 5,5
HM-betonboor Boor-Ø 4 mm	786001 4
HM-betonboor Boor-Ø 5 mm	786001 5
HM-betonboor Boor-Ø 8 mm	786001 8
HM-betonboor Boor-Ø 7 mm	786001 7
HM-betonboor Boor-Ø 6 mm	786001 6