

Verrijdbare heftafel, Belastbaarheid: 800kg



Bestelgegevens

Bestelnummer	919989 800
GTIN	4025092253475
Artikelklasse	08Y

Omschrijving

Uitvoering:

Verrijdbare heftafel in robuuste single-schaarconstructie met scharen van massief staal. Zwenkbaar platform met mechanische vergrendeling voor veilige onderhoudswerkzaamheden. Compact chassis met lage bouwhoogte, zwenk- en bokwielen van polyamide met onderhoudsvrije kogellagers, vastzetters op de zwenkwielen. Handmatige hydraulisch met voethendel. Zeer veilig dankzij het overbelastingsventiel en het daalremventiel. Zwenkwielen-Ø 150 mm, lastwielen-Ø 200 mm. Wielbreedte 50 mm.

Norm:

DIN EN 1570-1; EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG.

Technische beschrijving

Gewicht	222 kg
Breedte	860 mm
Materiaal wielen	Polyamide
Hefbereik	360 - 1050 mm
Laadvlak breedte	840 mm
Laadvlak lengte	1350 mm
Belastbaarheid	800 kg

Hoogte C	360 mm
Lengte L	1650 mm
Hefhoogte H	690 mm
Producttype	Heftafelwagen