

**Garant**

**APKT 1604 PDTR, HB7525, Type: UNI**



## Bestelgegevens

Bestelnummer	215758 UNI
GTIN	4067263499534
Artikelklasse	21A

## Omschrijving

### Opmerking:

Toepassingsrichtwaarden gelden voor frees nr. 215705 t/m 215717:  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_{p_{max}} = 7$  mm.

## Technische beschrijving

Type	UNI
Hoekradius	0,8 mm
ISO-code wisselplaat	APKT 1604 PDTR
Soort	HB7525
Snijmateriaal	HM
Bladdikte	4,76 mm
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

## Gebruikersgegevens

	<b>Geschiktheid</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-code</b>
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	295 m/min	P
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	190 m/min	P
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	170 m/min	P
Staal < 1100 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	125 m/min	P
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	80 m/min	P
Staal < 55 HRC	onder voorwaarden geschikt	55 m/min	H
Staal < 60 HRC	onder voorwaarden geschikt	40 m/min	H
RVS < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	170 m/min	M
RVS > 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	140 m/min	M
GG(G)	geschikt	140 m/min	K
nat maximaal	onder voorwaarden geschikt		
droog	geschikt		