

**Multifunctionele tang, Totale lengte: 225mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	729701 225
GTIN	4067263499572
Artikelklasse	72B

Omschrijving**Uitvoering:**

Tanglichaam van plat staal, zwart gelakt, arm met kunststof greepmateriaal en een openingsveer. Crimpen voor 0,35 – 1; 1,5 – 6 geïsoleerde / niet-geïsoleerde stekkers / verbindingstukken en 7 – 8 mm autostartklemmen. Afsnijder met schroefdraad voor bouten M2,6 – M5. Stripper 0,5 – 6 mm². Snijkanten voor zachte Cu- en aluminium-draden. Lange getande klemneus voor het werken in krappe ruimtes.

Toepassing:

Voor strippen, afsnijden, persen etc., hoofdzakelijk bij reparatiewerkzaamheden.

Technische beschrijving

totale lengte	225 mm
Voor draaddoorsnede	1,5 – 6 mm ²
Voor draaddoorsnede	0,35 – 1 mm ²
Strippen voor draad-Ø	6 mm ²
Afsnijder voor tapbouten	M2,6 – M5
met stripfunctie	ja
met snijfunctie	ja
Producttype	Krimptang

