


**Uitbreidingsassortiment 3/8 inch, Aantal gereedschappen: 17****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 953714 17     |
| GTIN          | 4067263723592 |
| Artikelklasse | 91A           |

**Omschrijving****Uitvoering:**

Gangbare gereedschapsassortimenten in tweekleurig PE-hardschuiminlay. Het schuim heeft een dichte structuur, is oliebestendig en neemt geen vloeistoffen op. Toplaag antraciet, onderlaag in contrastkleur grijs, om in één oogopslag te kunnen zien welk stuk gereedschap ontbreekt.

De hardschuim-inzetstukken vullen 1/4 (10 G × 8 G resp. 250 × 200mm) of 1/2 (20 G × 8 G resp. 500 × 200mm) van het nuttig ladeoppervlak.

**T.b.v.:**

**GARANT gereedschapswagens** met volledig uittrekbare lades en nieuwe laderastermaat van **20 G × 16 G** resp. 500 × 400 mm (b × d).

Schuimdelen maat 10 G × 8 G passen in shadowboards nr. 923210 maat 250 (2 schuimdelen per shadowboard).

**Levering:**

Hardschuiminlay leeg nr. 952001 gr. 953714: 1 St.

HOLEX bitdop voor binnenzeskantbouten extra lang nr. 637613 gr. 4; 5; 6; 8; 10: Resp. 1 st.

HOLEX 12-kant dop nr. 637320 gr. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22: Resp. 1 st.

**Technische beschrijving**

|        |        |
|--------|--------|
| Diepte | 250 mm |
|--------|--------|

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| Diepte in G                     | 10              |
| Breedte                         | 200 mm          |
| Uitvoering                      | met dopsleutel  |
| Breedte in G                    | 8               |
| Aantal gereedschappen           | 17              |
| Hardschuimkwaliteit LD45, dikte | 30 mm           |
| Vullingsgraad van een lade in G | 8x10            |
| Aandrijfvierkant                | 3/8 inch        |
| Producttype                     | Hardschuiminlay |

## Accessoires

|   |               |
|---|---------------|
| Hardschuiminlay voor gereedschapssets geschikt voor hardschuim-assortiment 953714 | 952001 953714 |
| 12-kant dop 3/8 inchlang Sleutelwijdte 10 mm                                      | 637320 10     |
| 12-kant dop 3/8 inchlang Sleutelwijdte 11 mm                                      | 637320 11     |
| 12-kant dop 3/8 inchlang Sleutelwijdte 12 mm                                      | 637320 12     |
| 12-kant dop 3/8 inchlang Sleutelwijdte 13 mm                                      | 637320 13     |
| 12-kant dop 3/8 inchlang Sleutelwijdte 14 mm                                      | 637320 14     |
| 12-kant dop 3/8 inchlang Sleutelwijdte 15 mm                                      | 637320 15     |
| 12-kant dop 3/8 inchlang Sleutelwijdte 16 mm                                      | 637320 16     |
| 12-kant dop 3/8 inchlang Sleutelwijdte 17 mm                                      | 637320 17     |
| 12-kant dop 3/8 inchlang Sleutelwijdte 18 mm                                      | 637320 18     |
| 12-kant dop 3/8 inchlang Sleutelwijdte 19 mm                                      | 637320 19     |
| 12-kant dop 3/8 inchlang Sleutelwijdte 21 mm                                      | 637320 21     |
| 12-kant dop 3/8 inchlang Sleutelwijdte 22 mm                                      | 637320 22     |
| Dop v. binnen-6-kantbouten 3/8 Inchlang, met kogelkop Zeskant 10 mm               | 637613 10     |
| Dop v. binnen-6-kantbouten 3/8 Inchlang, met kogelkop Zeskant 4 mm                | 637613 4      |

Dop v. binnen-6-kantbouten 3/8 Inchlang, met kogelkop  
Zeskant 5 mm

637613 5

Dop v. binnen-6-kantbouten 3/8 Inchlang, met kogelkop  
Zeskant 6 mm

637613 6

Dop v. binnen-6-kantbouten 3/8 Inchlang, met kogelkop  
Zeskant 8 mm

637613 8