

## Dopsleutelassortiment 1/4 Inch, Aantal gereedschappen: 46



### Bestelgegevens

Bestelnummer	953743 46
GTIN	2050002075412
Artikelklasse	91A

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Gangbare gereedschapsassortimenten in tweekleurig PE-hardschuiminlay. Het schuim heeft een dichte structuur, is oliebestendig en neemt geen vloeistoffen op. Toplaag antraciet, onderlaag in contrastkleur grijs, om in één oogopslag te kunnen zien welk stuk gereedschap ontbreekt.

De hardschuim-inzetstukken vullen 1/4 (10 G × 8 G resp. 250 × 200mm) of 1/2 (20 G × 8 G resp. 500 × 200mm) van het nuttig ladeoppervlak.

#### T.b.v.:

**GARANT gereedschapswagens** met volledig uittrekbare lades en nieuwe laderastermaat van **20 G × 16 G** resp. 500 × 400 mm (b × d).

#### Levering:

Hardschuiminlay leeg nr. 952001 gr. 953743: 1 St.

GARANT cardangewricht nr. 633529 gr. 1/4: 1 St.

GARANT ratel omschakelbaar nr. 632025 gr. 1/4: 1 St.

GARANT dop voor Torx® nr. 631515 gr. E4; E5; E6; E7; E8; E10: Resp. 1 st.

GARANT bitdop voor binnenzeskantbouten nr. 631729 gr. 2,5; 3; 4; 5; 6: Resp. 1 st.

HOLEX schroevendraaierdop voor Torx® lang nr. 631773 gr. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40: Resp. 1 st.

HOLEX schroevendraaierdop voor sleuf nr. 631613 gr. 3,5; 4; 5,5; 8: Resp. 1 st.

GARANT 6-kant dop nr. 631225 gr. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14: Resp. 1 st.

GARANT verlengstuk nr. 632429 gr. 50; 150: Resp. 1 st.

GARANT dwarsgreep nr. 633029 gr. 116: 1 St.

HOLEX schroevendraaierdop voor Phillips nr. 631623 gr.1; 2; 3; 4: Resp. 1 st.

GARANT opsteekhandvat nr. 632829 gr. 146: 1 St.

## Technische beschrijving

Diepte	500 mm
Aantal gereedschappen	46
Uitvoering	met dopsleutel
Breedte	200 mm
Diepte in G	20
Breedte in G	8
Hardschuimkwaliteit LD45, dikte	30 mm
Vullingsgraad van een lade in G	8×20
Aandrijfvierkant	1/4 inch
Producttype	Hardschuiminlay

## Accessoires

Hardschuiminlay voor gereedschapssets geschikt voor hardschuim-assortiment 953743	952001 953743
6-kant dop, 1/4 inchSurface Drive Sleutelwijdte 10 mm	631225 10
6-kant dop, 1/4 inchSurface Drive Sleutelwijdte 11 mm	631225 11
6-kant dop, 1/4 inchSurface Drive Sleutelwijdte 12 mm	631225 12
6-kant dop, 1/4 inchSurface Drive Sleutelwijdte 13 mm	631225 13
6-kant dop, 1/4 inchSurface Drive Sleutelwijdte 14 mm	631225 14
6-kant dop, 1/4 inchSurface Drive Sleutelwijdte 4 mm	631225 4
6-kant dop, 1/4 inchSurface Drive Sleutelwijdte 4,5 mm	631225 4,5
6-kant dop, 1/4 inchSurface Drive Sleutelwijdte 5 mm	631225 5
6-kant dop, 1/4 inchSurface Drive Sleutelwijdte 5,5 mm	631225 5,5
6-kant dop, 1/4 inchSurface Drive Sleutelwijdte 6 mm	631225 6
6-kant dop, 1/4 inchSurface Drive Sleutelwijdte 7 mm	631225 7
6-kant dop, 1/4 inchSurface Drive Sleutelwijdte 8 mm	631225 8
6-kant dop, 1/4 inchSurface Drive Sleutelwijdte 9 mm	631225 9

Dop, 1/4 inch voor Torx® Torx®-profiel E10	631515 E10
Dop, 1/4 inch voor Torx® Torx®-profiel E4	631515 E4
Dop, 1/4 inch voor Torx® Torx®-profiel E5	631515 E5
Dop, 1/4 inch voor Torx® Torx®-profiel E6	631515 E6
Dop, 1/4 inch voor Torx® Torx®-profiel E7	631515 E7
Dop, 1/4 inch voor Torx® Torx®-profiel E8	631515 E8
Bitdop voor sleuf, 1/4 inch Bladbreedte 3,5 mm	631613 3,5
Bitdop voor sleuf, 1/4 inch Bladbreedte 4 mm	631613 4
Bitdop voor sleuf, 1/4 inch Bladbreedte 5,5 mm	631613 5,5
Bitdop voor sleuf, 1/4 inch Bladbreedte 8 mm	631613 8
Schroevendraaierdop voor Phillips, 1/4 inch Kruiskopmaat 1	631623 1
Schroevendraaierdop voor Phillips, 1/4 inch Kruiskopmaat 2	631623 2
Schroevendraaierdop voor Phillips, 1/4 inch Kruiskopmaat 3	631623 3
Schroevendraaierdop voor Phillips, 1/4 inch Kruiskopmaat 4	631623 4
Bitdop voor binnenzeskantbouten, 1/4 inchlang Zeskant 2,5 mm	631729 2,5
Bitdop voor binnenzeskantbouten, 1/4 inchlang Zeskant 3 mm	631729 3
Bitdop voor binnenzeskantbouten, 1/4 inchlang Zeskant 4 mm	631729 4
Bitdop voor binnenzeskantbouten, 1/4 inchlang Zeskant 5 mm	631729 5
Bitdop voor binnenzeskantbouten, 1/4 inchlang Zeskant 6 mm	631729 6
Bitdop, 1/4 inch voor Torx® lang Torx®-profiel TX10	631773 TX10
Bitdop, 1/4 inch voor Torx® lang Torx®-profiel TX15	631773 TX15
Bitdop, 1/4 inch voor Torx® lang Torx®-profiel TX20	631773 TX20
Bitdop, 1/4 inch voor Torx® lang Torx®-profiel TX25	631773 TX25

Bitdop, 1/4 inch voor Torx® lang Torx®-profiel TX30	631773 TX30
Bitdop, 1/4 inch voor Torx® lang Torx®-profiel TX40	631773 TX40
Bitdop, 1/4 inch voor Torx® lang Torx®-profiel TX8	631773 TX8
Bitdop, 1/4 inch voor Torx® lang Torx®-profiel TX9	631773 TX9
Ratel omschakelbaar, 1/4 inch met uitwerper Type 1/4	632025 1/4
Verlengstuk, 1/4 inch Totale lengte 150 mm	632429 150
Verlengstuk, 1/4 inch Totale lengte 50 mm	632429 50
Opsteekhandvat, 1/4 inch Totale lengte 146 mm	632829 146
Dwarsgreep, 1/4 inch Totale lengte 116 mm	633029 116
Cardangewricht 1/4 inch Type 1/4	633529 1/4