

Garant**Compacte vliesschijf, Ø 115 mm, Korrelvergelijking: 100****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 567005 100 |
| GTIN | 4067263516675 |
| Artikelklasse | 51M |

Omschrijving**Uitvoering:**

Geperst vezelvlies met harsgebonden slijpkorrel maakt **afschuren en finishen in één stap** mogelijk. **Harde** uitvoering met grove korrel, zeer kantstabiel.

Toepassing:

Voor de oppervlakte- en randbewerking op haakse slijpers (aanbevolen toerental 6000 min⁻¹).

Technische beschrijving

| | |
|----------------------------------|--------------------|
| Fijnheidsgraad | grof |
| Slijpmiddelaanduiding | A |
| Uitvoering | 8 A crs |
| Hardheidsgraad | hard |
| Slijpmiddel | Normaal korund (A) |
| Boring-Ø | 22,23 mm |
| Korrelvergelijking | 100 |
| IJzer-, zwavel- en chloorgehalte | < 0,1 % |

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Vormbeschrijving | vlak |
| Productnaamattribuut | Ø 115 mm |
| geoptimaliseerd voor materiaal | RVS |
| geoptimaliseerd voor materiaal | Staal |
| Maximale omtreksnelheid | 60 m/s |
| Producttype | Compacte schijf |

Gebruikersgegevens

| | Geschiktheid | V _c | ISO-code |
|--------------------------------|--------------|----------------|----------|
| Alu Mg | geschikt | | |
| Staal < 900 N/mm ² | geschikt | | |
| Staal < 1400 N/mm ² | geschikt | | |
| Staal < 55 HRC | geschikt | | |
| Staal < 60 HRC | geschikt | | |
| Staal < 67 HRC | geschikt | | |
| RVS | geschikt | | |
| Ti | geschikt | | |
| GG(G) | geschikt | | |
| Kunststof, GFK | geschikt | | |
| Lakken | geschikt | | |
| Uni | geschikt | | |
| droog | geschikt | | |