

Garant**Compacte vliesschijf, Ø 115 mm, Korrelvergelijking: 180****Bestelgegevens**

Bestelnummer	567005 180
GTIN	4067263516699
Artikelklasse	51M

Omschrijving**Uitvoering:**

Geperst vezelvlies met harsgebonden slijpkorrel maakt **afschuren en finishen in één stap** mogelijk. **Universele schijf** voor licht afbramen, verwijderen van fijne krassen, en verwijderen van aanloopkleuren.

Toepassing:

Voor de oppervlakte- en randbewerking op haakse slijpers (aanbevolen toerental 6000 min⁻¹).

Technische beschrijving

Korrelvergelijking	180
Hardheidsgraad	zacht
Slijpmiddelaanduiding	SiC
Boring-Ø	22,23 mm
Uitvoering	3 S fine
Fijnheidsgraad	fijn
Slijpmiddel	Siliciumcarbide (SiC)
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte	< 0,1 %

Vormbeschrijving	vlak
Productnaamattribuut	Ø 115 mm
geoptimaliseerd voor materiaal	RVS
geoptimaliseerd voor materiaal	Staal
Maximale omtreksnelheid	60 m/s
Producttype	Compacte schijf

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu Mg	geschikt		
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	geschikt		
RVS	geschikt		
Ti	geschikt		
GG(G)	geschikt		
Kunststof, GFK	geschikt		
Lakken	geschikt		
Uni	geschikt		
droog	geschikt		