




Uitbreidingsassortiment 1/2 inch, Aantal gereedschappen: 23



Bestelgegevens

Bestelnummer	953755 23
GTIN	4067263723622
Artikelklasse	91A

Omschrijving

Uitvoering:

Gangbare gereedschapsassortimenten in tweekleurig PE-hardschuiminlay. Het schuim heeft een dichte structuur, is oliebestendig en neemt geen vloeistoffen op. Toplaag antraciet, onderlaag in contrastkleur grijs, om in één oogopslag te kunnen zien welk stuk gereedschap ontbreekt.

De hardschuim-inzetstukken vullen 1/4 (10 G × 8 G resp. 250 × 200mm) of 1/2 (20 G × 8 G resp. 500 × 200mm) van het nuttig ladeoppervlak.

T.b.v.:

GARANT gereedschapswagens met volledig uittrekbare lades en nieuwe laderastermaat van **20 G × 16 G** resp. 500 × 400 mm (b × d).

Levering:

Hardschuiminlay leeg nr. 952001 gr. 953755: 1 St.

HOLEX 12-kant dop nr. 642520 gr. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32: Resp. 1 st.

HOLEX bitdop voor binnenzeskantbouten nr. 643313 gr. 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14: Resp. 1 st.

Technische beschrijving

Diepte in G	20
Breedte in G	8
Diepte	500 mm
Aantal gereedschappen	23

Breedte	200 mm
Uitvoering	met dopsleutel
Hardschuimkwaliteit LD45, dikte	30 mm
Vullingsgraad van een lade in G	8×20
Aandrijfvierkant	1/2 inch
Producttype	Hardschuiminlay

Accessoires

Hardschuiminlay voor gereedschapssets geschikt voor hardschuim-assortiment 953755	952001 953755
12-kant dop lang, 1/2 inch Sleutelwijdte 10 mm	642520 10
12-kant dop lang, 1/2 inch Sleutelwijdte 11 mm	642520 11
12-kant dop lang, 1/2 inch Sleutelwijdte 12 mm	642520 12
12-kant dop lang, 1/2 inch Sleutelwijdte 13 mm	642520 13
12-kant dop lang, 1/2 inch Sleutelwijdte 14 mm	642520 14
12-kant dop lang, 1/2 inch Sleutelwijdte 15 mm	642520 15
12-kant dop lang, 1/2 inch Sleutelwijdte 16 mm	642520 16
12-kant dop lang, 1/2 inch Sleutelwijdte 17 mm	642520 17
12-kant dop lang, 1/2 inch Sleutelwijdte 18 mm	642520 18
12-kant dop lang, 1/2 inch Sleutelwijdte 19 mm	642520 19
12-kant dop lang, 1/2 inch Sleutelwijdte 21 mm	642520 21
12-kant dop lang, 1/2 inch Sleutelwijdte 22 mm	642520 22
12-kant dop lang, 1/2 inch Sleutelwijdte 24 mm	642520 24
12-kant dop lang, 1/2 inch Sleutelwijdte 27 mm	642520 27
12-kant dop lang, 1/2 inch Sleutelwijdte 30 mm	642520 30
12-kant dop lang, 1/2 inch Sleutelwijdte 32 mm	642520 32
Bitdop voor binnenzeskantbouten, 1/2 inch, lang Zeskant 10 mm	643313 10

Bitdop voor binnenzeskantbouten, 1/2 inch, lang Zeskant 12 mm	643313 12
Bitdop voor binnenzeskantbouten, 1/2 inch, lang Zeskant 14 mm	643313 14
Bitdop voor binnenzeskantbouten, 1/2 inch, lang Zeskant 5 mm	643313 5
Bitdop voor binnenzeskantbouten, 1/2 inch, lang Zeskant 6 mm	643313 6
Bitdop voor binnenzeskantbouten, 1/2 inch, lang Zeskant 7 mm	643313 7
Bitdop voor binnenzeskantbouten, 1/2 inch, lang Zeskant 8 mm	643313 8