

Garant**Werkplaatsassortiment, Aantal gereedschappen: 23****Bestelgegevens**

Bestelnummer	955002 23
GTIN	4067263723691
Artikelklasse	91A

Omschrijving**Uitvoering:**

Gangbare gereedschapsassortimenten in tweekleurig PE-hardschuiminlay. Het schuim heeft een gesloten structuur, is oliebestendig en neemt geen vloeistoffen op. Toplaag antraciet, onderlaag in contrastkleur grijs, om in één oogopslag te kunnen zien welk stuk gereedschap ontbreekt.

T.b.v.:

GARANT gereedschapswagens met volledig uittrekbare lades en laderastermaat van **20 G × 16 G** resp. 500 × 400 mm (b × d).

Gereedschapswagens nr. 914520 – 914582.

Levering:

Hardschuiminlay leeg nr. 952001 gr. 955002

: 1 St.

GARANT Digitale schuifmaat IP54 nr. 412680 gr. 150: 1 St.

GARANT rolbandmaat nr. 462210 gr. 3: 1 St.

GARANT Lichtmetalen waterpas nr. 467020 gr. 250: 1 St.

GARANT steekringsleutel nr. 613600 gr. 5,5; 7; 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19: Resp. 1 st.

GARANT Schroevendraaier voor sleuf nr. 660032 gr. 3,5; 5,5; 6,5: Resp. 1 st.

GARANT Schroevendraaier voor Phillips nr. 667702 gr. 1; 2; 3: Resp. 1 st.

GARANT combinatietang nr. 700940 gr. 180: 1 St.

GARANT waterpomptang nr. 706001 gr. 250: 1 St.

GARANT halfronde tang, recht, nr. 713040 gr. 200: 1 St.

GARANT zijsnijtang nr. 724840 gr. 160: 1 St.

GARANT universeel mes met 2-componenten-greep met 3 lemmeten nr. 845020: 1 St.

Technische beschrijving

Nuttig ladeoppervlak in G	20×16
Breedte	500 mm
Aantal gereedschappen	23
Diepte in G	16
Uitvoering	voor lades voor gereedschapswagens
Breedte in G	20
Diepte	400 mm
Energievoorziening	Batterijvoeding
Hardschuimkwaliteit LD45, dikte	30 mm
Geschikt voor bedrijfsinrichting	Gereedschapswagen
kleinste geschikte ladefronthoogte	100 mm
Producttype	Hardschuiminlay

Accessoires

Hardschuiminlay voor gereedschapssets geschikt voor hardschuim-assortiment 955002	952001 955002
Digitale schuifmaat IP54 met gegevensuitgang Meetbereik 150 mm	412680 150
Rolbandmaat met kijkvenster Bandlengte 3 m	462210 3
Lichtmetalen waterpas Lengte 250 mm	467020 250
Steekringsleutel Sleutelwijdte 10 mm	613600 10
Steekringsleutel Sleutelwijdte 13 mm	613600 13
Steekringsleutel Sleutelwijdte 16 mm	613600 16
Steekringsleutel Sleutelwijdte 17 mm	613600 17
Steekringsleutel Sleutelwijdte 18 mm	613600 18

Steekringsleutel Sleutelwijdte 19 mm	613600 19
Steekringsleutel Sleutelwijdte 5,5 mm	613600 5,5
Steekringsleutel Sleutelwijdte 7 mm	613600 7
Steekringsleutel Sleutelwijdte 8 mm	613600 8
Schroevendraaier voor sleuf, met 2-componenten-Haptoprene-handvat Bladbreedte b 3,5 mm	660032 3,5
Schroevendraaier voor sleuf, met 2-componenten-Haptoprene-handvat Bladbreedte b 5,5 mm	660032 5,5
Schroevendraaier voor sleuf, met 2-componenten-Haptoprene-handvat Bladbreedte b 6,5 mm	660032 6,5
Schroevendraaier voor Phillips, met 2-componenten-Haptoprene-handvat Kruiskopmaat 1	667702 1
Schroevendraaier voor Phillips, met 2-componenten-Haptoprene-handvat Kruiskopmaat 2	667702 2
Schroevendraaier voor Phillips, met 2-componenten-Haptoprene-handvat Kruiskopmaat 3	667702 3
Combinatietang, verchroomd, met 2-componentengrepen Totale lengte 180 mm	700940 180
Waterpomptang met tandfijninstelling, zwart Totale lengte 250 mm	706001 250
Halfronde tang, recht, verchroomd, met beklede grepen Totale lengte 200 mm	713040 200
Zijsnijtang, verchroomd, met beklede grepen Totale lengte 160 mm	724840 160
Mes regelbaar vr.isolementen TMmet 3 lemmeten, 18 mm	845020