

Garant
Werkplaatsassortiment, Aantal gereedschappen: 34

Bestelgegevens

Bestelnummer	955009 34
GTIN	4067263724018
Artikelklasse	91A

Omschrijving
Uitvoering:

Gangbare gereedschapsassortimenten in tweekleurig PE-hardschuiminlay. Het schuim heeft een gesloten structuur, is oliebestendig en neemt geen vloeistoffen op. Toplaag antraciet, onderlaag in contrastkleur grijs, om in één oogopslag te kunnen zien welk stuk gereedschap ontbreekt.

T.b.v.:

GARANT gereedschapswagens met volledig uittrekbare lades en laderastermaat van **20 G x 16 G** resp. 500 x 400 mm (b x d).

Gereedschapswagens nr. 914520 – 914582.

Levering:

Hardschuiminlay leeg nr. 952001 gr. 955009: 1 St.

GARANT steekringsleutel nr. 613600 gr. 5,5; 7; 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19: Resp. 1 st.

GARANT ratel omschakelbaar nr. 640025 gr. 1/2: 1 St.

GARANT Verlengstuk 1/2 inch nr. 641029 gr. 125; 250: Resp. 1 st.

GARANT dwarsgreep 1/2 inch nr. 641329 gr. 295: 1 St.

GARANT cardangewricht nr. 641629 gr. 1/2: 1 St.

GARANT 6-kant dop nr. 642325 gr. 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24: Resp. 1 st.

GARANT 12-kant dop lang nr. 642529 gr. 17; 19; 21: Resp. 1 st.

GARANT schroevendraaier voor sleuf nr. 660032 gr. 3,5; 5,5: Resp. 1 st.

GARANT schroevendraaier voor Phillips nr. 667702 gr. 1; 2: Resp. 1 st.

GARANT bankhamer nr. 750110 gr. 300: 1 St.

GARANT combinatietang nr. 700940 gr. 180: 1 St.

GARANT waterpomptang nr. 706001 gr. 250: 1 St.

Technische beschrijving

Aantal gereedschappen	34
Nuttig ladeoppervlak in G	20×16
Breedte in G	20
Uitvoering	voor lades voor gereedschapswagens
Diepte in G	16
Diepte	400 mm
Breedte	500 mm
Hardschuimkwaliteit LD45, dikte	30 mm
Geschikt voor bedrijfsinrichting	Gereedschapswagen
Producttype	Hardschuiminlay

Accessoires

Hardschuiminlay voor gereedschapssets geschikt voor hardschuim-assortiment 955009	952001 955009
Steekringsleutel Sleutelwijdte 10 mm	613600 10
Steekringsleutel Sleutelwijdte 13 mm	613600 13
Steekringsleutel Sleutelwijdte 16 mm	613600 16
Steekringsleutel Sleutelwijdte 17 mm	613600 17
Steekringsleutel Sleutelwijdte 18 mm	613600 18
Steekringsleutel Sleutelwijdte 19 mm	613600 19
Steekringsleutel Sleutelwijdte 5,5 mm	613600 5,5
Steekringsleutel Sleutelwijdte 7 mm	613600 7
Steekringsleutel Sleutelwijdte 8 mm	613600 8
Ratel omschakelbaar, 1/2 inch met uitwerper Type 1/2	640025 1/2
Verlengstuk, 1/2 inch Totale lengte 125 mm	641029 125

Verlengstuk, 1/2 inch Totale lengte 250 mm	641029 250
Dwarsgreep, 1/2 inch Totale lengte 295 mm	641329 295
Cardangewricht, 1/2 inch Type 1/2	641629 1/2
6-Kant dop Surface Drive, 1/2 inch Sleutelwijdte 13 mm	642325 13
6-Kant dop Surface Drive, 1/2 inch Sleutelwijdte 14 mm	642325 14
6-Kant dop Surface Drive, 1/2 inch Sleutelwijdte 15 mm	642325 15
6-Kant dop Surface Drive, 1/2 inch Sleutelwijdte 16 mm	642325 16
6-Kant dop Surface Drive, 1/2 inch Sleutelwijdte 17 mm	642325 17
6-Kant dop Surface Drive, 1/2 inch Sleutelwijdte 18 mm	642325 18
6-Kant dop Surface Drive, 1/2 inch Sleutelwijdte 19 mm	642325 19
6-Kant dop Surface Drive, 1/2 inch Sleutelwijdte 21 mm	642325 21
6-Kant dop Surface Drive, 1/2 inch Sleutelwijdte 22 mm	642325 22
6-Kant dop Surface Drive, 1/2 inch Sleutelwijdte 24 mm	642325 24
12-kant dop lang, 1/2 inch Sleutelwijdte 17 mm	642529 17
12-kant dop lang, 1/2 inch Sleutelwijdte 19 mm	642529 19
12-kant dop lang, 1/2 inch Sleutelwijdte 21 mm	642529 21
Schroevendraaier voor sleuf, met 2-componenten- Haptoprene-handvat Bladbreedte b 3,5 mm	660032 3,5
Schroevendraaier voor sleuf, met 2-componenten- Haptoprene-handvat Bladbreedte b 5,5 mm	660032 5,5
Schroevendraaier voor Phillips, met 2-componenten- Haptoprene-handvat Kruiskopmaat 1	667702 1
Schroevendraaier voor Phillips, met 2-componenten- Haptoprene-handvat Kruiskopmaat 2	667702 2
Bankhamer metbeschermkraag Gewicht zonder steel 300 g	750110 300
Combinatietang, verchroomd, met 2-componenten- grepen Totale lengte 180 mm	700940 180
Waterpomptang met tandfijninstelling, zwart Totale lengte 250 mm	706001 250