




## Hoekfrees 90° MECH17, met boring, Ø D / Zeff: 63/4mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	227655 63/4
GTIN	4960664579280
Artikelklasse	250

### Omschrijving

#### Uitvoering:

gegroefde wisselplaten voor gereduceerde snijkrachten en vibraties. Naar verhouding zijn grotere grijpingsbreedtes  $a_e$  bij een gelijke snijdiepte  $a_p$  mogelijk.

### Technische beschrijving

ISO-code wisselplaat	BDMT 170408
geschikte wisselplaat	BD.. 1704
Effectief aantal snijkanten $Z_{\text{eff}}$	4
Totale lengte $L_{\text{totaal}}$	70 mm
Wisselplaatschroef	229709 (T15; 3,5 Nm)
Opnameboring-Ø	27 mm
Snijkant-Ø $D_c$	63 mm
Maximale snijdiepte $a_{p \text{ max}}$	45 mm
Aantal wisselplaten	12
Schachtuitvoering	met boring

Instelhoek κ	90 graden
Freestoepping	Hoekfrezen
Inwendige koeling	nee
Producttype	Hoekfrezen

---

## Accessoires

Spanschroef	229709
-------------	--------