

RUNPOTEC
HFR KABELNZEHSPEZIALIST**Kabeltrekveer-glasvezel-GF3 in kunststof box, Bandlengte: 30m****Bestelgegevens**

Bestelnummer	814867 30
GTIN	9120045477153
Artikelklasse	86A

Omschrijving**Uitvoering:**

3 mm dik glasvezelband, **schuifvast** en toch **zeer flexibel**; ideaal voor moeilijke kabeltreklussen in reeds in gebruik zijnde kabelbuizen of bij veel bochten. Ergonomische hand- en draaggreep. Gepatenteerde geleidingspunt met spoedcompensatie en knikbescherming (2x buitendraad Ø RTG 6 mm). Automatische terugschuifbeveiliging. Antislip-coating. Geschikt voor bouwplaatsen, tegen spatwater en stof beschermd, schok- en breukbestendig. Tot een radius van 38 mm mogelijk.

Ook compatibel met RUNPOCAM RC2 (nr. 814878) en de basaltstaven (nr. 814877).

Levering:

Inclusief accessoires veilig opgeborgen in kunststof box: 1 flexibele geleidingspunt (runpoglijder) met spoedcompensatie, 1 eindhuls met knikbescherming RTG Ø 6 mm, 1 intrekhelp, 1 speciale lijm 3 g, 1 kabeltreklus (Ø 14 mm buitenkant), 6 kleefhulsen Ø 3 mm, 3 trekogen Ø 7 mm, 1 startlamp Ø 11 mm, 1 verbindingshuls, 2 montagesleutels, 1 knoopbatterij CR2032.

Technische beschrijving

Bandlengte	30 m
Belasting verbinding intrekband – huls maximaal	1,3 kN

Belasting intrekband maximaal	4,5 kN
Producttype	Kabeltrekgereedschap