



Bestelgegevens

Bestelnummer	701651 145
GTIN	
Artikelklasse	73F

Omschrijving

Uitvoering:

Grijpvlakken met speciale driepuntscontour voor een goede grip op vlakke delen. Doorknippen zonder inspanning dankzij het draaipunt met hoge krachtoverbrenging. Met de gefreesde groef in het grijpgedeelte kunnen kleine delen, zoals spijkers, stiften en pennen goed worden vastgehouden en getrokken. Handig voor het werk op moeilijk toegankelijke werklocaties. Slanke kopvorm met spits toelopende bekken. Tang verchromd, grepen met meercomponenten-bekleding en KNIPEXtend-aansluiting. KNIPEXtend wordt gebruikt om uitbreidingen aan te sluiten, zoals ColorCode Clips (CCC's) voor de individualisering of TetheredTool Clips (TTC's) voor het bevestigen van een Tethered Tools-valbeveiliging.

Norm:

DIN ISO 5746.

Materiaal:

Speciaal gereedschapsstaal.

Opmerking:

Het voorgaande model nr. 701650 kan nog steeds besteld worden tot de KNIPEXtend-modellen beschikbaar zijn.

Technische beschrijving

Snijwaarden harde draad tot Ø	2 mm
totale lengte	145 mm
Snijwaarden middelharde draad tot Ø	3 mm
Greep	Meercomponenten-bekleding
Materiaal	Hoogwaardig gereedschapsstaal

Oppervlak	verchromd
vonkvrij	nee
Producttype	Multifunctionele tang