



## Bestelgegevens

Bestelnummer	713501 200
GTIN	
Artikelklasse	73F

## Omschrijving

### Uitvoering:

Zeer lange, ovaal-spitse bekken. Snijkanten inductief gehard (ca. 61 HRC), geschikt voor harde en zachte draad. Bekken aan de binnenzijde geruwd. Tang verchroomd, grepen met ergonomisch geoptimaliseerde meercomponenten-bekleding en KNIPEXtend-aansluiting. KNIPEXtend wordt gebruikt om uitbreidingen aan te sluiten, zoals ColorCode Clips (CCC's) voor de individualisering of TetheredTool Clips (TTC's) voor het bevestigen van een Tethered Tools-valbeveiliging.

### Norm:

DIN ISO 5745

### Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, matrijsgesmeed en oliegehard.

### Opmerking:

Het voorgaande model nr. 713500 kan nog steeds besteld worden tot de KNIPEXtend-modellen beschikbaar zijn.

## Technische beschrijving

totale lengte	200 mm
Beklengte	73 mm
Bekvorm	ovaal-spits, gebogen (40° – 45°)
Norm	DIN ISO 5745
Bekeigenschap	Snijkanten inductief gehard (ca. 60 HRC)
Uitvoering bekken	aan de binnenzijde geruwd
Greep	Meercomponenten-bekleding

Materiaal	Chroom-vanadiumstaal, matrijsgesmeed en oliegehard
Oppervlak	verchromd
Producttype	Multifunctionele tang