

**Zijsnijtang, verchromd, met beklede grepen, Totale lengte: 125mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	724861 125
GTIN	4003773039501
Artikelklasse	73F

Omschrijving**Uitvoering:**

Slanke vorm met inductief geharde snijkanten (ca. 62 HRC).

Tang verchromd, grepen met meercomponenten-bekleding en KNIPEXtend-aansluiting.

KNIPEXtend wordt gebruikt om uitbreidingen aan te sluiten, zoals ColorCode Clips (CCC's) voor de individualisering of TetheredTool Clips (TTC's) voor het bevestigen van een Tethered Tools-valbeveiliging.

Norm:

DIN ISO 5749

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, matrijsgesmeed en oliegehard.

Opmerking:

Het voorgaande model nr. 724860 kan nog steeds besteld worden tot de KNIPEXtend-modellen beschikbaar zijn.

Technische beschrijving

totale lengte	125 mm
Snijcapaciteit harde draad tot Ø	1,5 mm
Snijcapaciteit zachte draad tot Ø	3 mm
Norm	DIN ISO 5749
Greep	Meercomponenten-bekleding
Productieproces	Snijkanten inductief gehard (ca. 62 HRC)

Oppervlak	verchromd
Hoogrendement-kracht-zijsnijtang	nee
met inschakelbare openingsveer	nee
Producttype	Snijdende tang