

Garant**Stiftfreeset 8-delig, GARANT Master Alu – zeer grof, HM, Aantal stiftfreesen: 8****Bestelgegevens**

Bestelnummer	547605 8
GTIN	4067263736264
Artikelklasse	51D

Omschrijving**Uitvoering:****HM-stiftfrees assortiment Multi Cut met gangbare vormvarianten.**

De nieuw ontwikkelde innovatieve tandgeometrie maakt een **hoge verspaningscapaciteit** mogelijk en zorgt tegelijkertijd voor een **extreem rustige loop en zeer goede geleidbaarheid**. Dankzij de optimale spaanvorming (geen spitse spanen) wordt een hoge oppervlaktekwaliteit verkregen bij ruw- en nafareesbewerkingen.

- **Hoge materiaalafname.**
- **Rustige loop.**
- **Geringe warmtebelasting, hoge standtijd, verbeterde spaanafvoer.**
- **Op staal, RVS, aluminium universeel toepasbaar.**

Schacht-Ø 6 mm.

GARANT#stiftfrees worden vervaardigd van hoogwaardige hardmetaalsoorten met een grote taaheid en een optimale snijkantstabiliteit; ze worden uitsluitend op de modernste CNC# machines geproduceerd. Als de diameter van de kop groter is dan de diameter van de schacht, is de schacht van staal, anders is de schacht eveneens van hardmetaal.

Toepassing:

Zowel in handmatige toepassingen als bij het werk met industrierobots geschikt voor praktisch alle materialen. Voor afbramen, breken van de randen, trimmen,

lasnaad- en oppervlaktebewerking.

Levering:

Resp. 1 st. nr. 547600 gr. AS0616; AS1225; C0616; C1225; D0807; F0618; F1225; L1020.

Opmerking:

Materialen met slechte warmtegeleiding; toerental verlagen, om het blauw worden van de stiftrees en smeren te voorkomen.

Technische beschrijving

Serie	GARANT Master Alu
Snijmateriaal	HM
Schacht-Ø	6 mm
Aantal stiftrezen	8
Producttype	Stiftrees

Accessoires

StiftreesGARANT Master Alu – zeer grof (non-ferro / alu) Type AS0616	547600 AS0616
StiftreesGARANT Master Alu – zeer grof (non-ferro / alu) Type AS1225	547600 AS1225
StiftreesGARANT Master Alu – zeer grof (non-ferro / alu) Type C0616	547600 C0616
StiftreesGARANT Master Alu – zeer grof (non-ferro / alu) Type C1225	547600 C1225
StiftreesGARANT Master Alu – zeer grof (non-ferro / alu) Type D0807	547600 D0807
StiftreesGARANT Master Alu – zeer grof (non-ferro / alu) Type F0618	547600 F0618
StiftreesGARANT Master Alu – zeer grof (non-ferro / alu) Type F1225	547600 F1225
StiftreesGARANT Master Alu – zeer grof (non-ferro / alu) Type L1020	547600 L1020