

bimos

ESD-werkdraaistoel, Supertec, met wielen, laag, Type: ESD**Bestelgegevens**

Bestelnummer	972676 ESD
GTIN	4016849943985
Artikelklasse	96B

Omschrijving**Uitvoering:**

zitting en rugleuning van geleidend ESD- Supertec. Supertec is comfortabel, zacht, ademend en bijzonder resistent, snijbestendig, gemakkelijk te reinigen en slipvrij. Dankzij de micropantsering combineert deze de voordelen van stof en integraal schuim. Comfortabele bekleding met ergonomische rugleuning en horizontaal gestikt, met praktische schuifhandgrepen. Met ergonomie-pakket: synchrone techniek incl. gewichtsregeling. Rugleuning met geleidende kunststof schaal en schuifhandgrepen. Integraal geleidende verbinding tussen de bekleding en ESD-wielen/-glijdoppen.

Gewichtsregeling van 45 – 120 kg.

Norm:

Leitfähig nach DIN 61340-5-1.

Technische beschrijving

Serie	Work-Tec Ergo
Zittingbreedte	460 mm
Kleur zittingmateriaal	zwart

Kantelverstelling van de stoel in graden	6 graden
Zittingdiepte	470 mm
Rugleuning hoogte	580 mm
Zitdiepteverstelbereik	60 mm
Uitvoering	met rollen
Rugleuning hoogteverstelbereik	60 mm
Belastbaarheid stoel	120 kg
elektrostatische eigenschap	EGB/ESD
Hoogteverstelling bereik	450 - 630 mm
Producttype	ESD-werkdraaistoel

Accessoires

ESD-wielen(1 set = 5 stuks)	963189
-----------------------------	--------