

bimos

ESD-werkdraaistoel, stof, met wielen, laag, Type: ESD**Bestelgegevens**

Bestelnummer	972674 ESD
GTIN	4016849943961
Artikelklasse	96B

Omschrijving**Uitvoering:**

zitting en rugleuning van geleidende ESD-stofbekleding. Comfortabel en ademend, sterk. Comfortabele bekleding met ergonomische rugleuning en horizontaal gestikt, met praktische schuifhandgrepen. Met ergonomie-pakket: synchrone techniek incl. gewichtsregeling. Integraal geleidende verbinding tussen de bekleding en ESD-wielen/-glijdoppen. Rugleuning met geleidende kunststof schaal en schuifhandgrepen.

Gewichtsregeling van 45 – 120 kg.

Norm:

Leitfähig nach DIN 61340-5-1.

Technische beschrijving

Kleur zittingmateriaal	zwart
Rugleuning hoogteverstelbereik	60 mm
Zitdiepteverstelbereik	60 mm
Zittingbreedte	460 mm

Rugleuning hoogte	580 mm
Zittingdiepte	470 mm
Kantelverstelling van de stoel in graden	6 graden
Serie	Work-Tec Ergo
Belastbaarheid stoel	120 kg
elektrostatische eigenschap	EGB/ESD
Hoogteverstelling bereik	450 - 630 mm
Producttype	ESD-werkdraaistoel

Accessoires

ESD-wielen(1 set = 5 stuks)	963189
-----------------------------	--------