

bimos

ESD-werkdraaistoel, Supertec, met glijdoppen en voetring, hoog, Type: ESD**Bestelgegevens**

Bestelnummer	972677 ESD
GTIN	4016849944012
Artikelklasse	96B

Omschrijving**Uitvoering:**

zitting en rugleuning van geleidend ESD- Supertec. Supertec is comfortabel, zacht, ademend en bijzonder resistent, snijbestendig, gemakkelijk te reinigen en slipvrij. Dankzij de micropantsering combineert deze de voordelen van stof en integraal schuim. Comfortabele bekleding met ergonomische rugleuning en horizontaal gestikt, met praktische schuifhandgrepen. Met ergonomie-pakket: synchrone techniek incl. gewichtsregeling. Rugleuning met geleidende kunststof schaal en schuifhandgrepen. Integraal geleidende verbinding tussen de bekleding en ESD-wielen/-glijdoppen.

Gewichtsregeling van 45 – 120 kg.

Norm:

Leitfähig nach DIN 61340-5-1.

Technische beschrijving

Kleur zittingmateriaal	zwart
Zitdiepteverstelbereik	60 mm
Zittingdiepte	470 mm

Kantelverstelling van de stoel in graden	6 graden
Rugleuning hoogte	580 mm
Uitvoering	hoge zithoogte
Serie	Work-Tec Ergo
Rugleuning hoogteverstelbereik	60 mm
Zittingbreedte	460 mm
Belastbaarheid stoel	120 kg
elektrostatische eigenschap	EGB/ESD
Hoogteverstelling bereik	590 - 860 mm
Producttype	ESD-werkdraaistoel