

metabo**Rechte slijper (accu-) zonder accu, Type: GVB18LTXBL****Bestelgegevens**

Bestelnummer	077272 GVB18LTXBL
GTIN	4061792247307
Artikelklasse	03D

Omschrijving**Uitvoering:**

De rechte slijpers van Metabo® behoren tot de slankste en meest compacte machines op de markt. De krachtige motoren van rechte slijpers op accu- en netvoeding bieden maximale productiviteit met hoge precisie in alle toepassingen.

Rechte slijper (accu-) met hoog (en variabel) toerental voor zware slijptoeepassingen, ook op krappe plaatsen.

- **Herstartbeveiliging: voorkomt onbedoeld opstarten na accuwissel.**
- **Asvergrendeling voor het eenvoudig wisselen van gereedschap.**

Voordeel:

100 % compatibiliteit van de accu's – nu ook producentonafhankelijk.

Alle 18V-apparaten en accupacks van de CAS-partners zijn 100% onderling compatibel. CAS staat voor 'Cordless Alliance System'.

Levering:

Zonder accu en lader, inclusief spantang 6 mm, rubberen beschermkap, stoffilter, steeksleutel.

Opmerking:

Bijbehorende accu's en laders vindt u onder nr. 073870 – 073890.

Technische beschrijving

Aantal inbegrepen accu's	0
maximale spantang-Ø	6 mm

Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning	Type CAS 18 V
Toerentalbereik	8000 - 28000 min ⁻¹
Elektronische toerentalkeuze	ja
Accuspanning	18 V
Gewicht	1,4 kg
Fabrikantnummer	GVB18LTXBL11-28
Energievoorziening	Netvoeding
Producttype	Rechte slijper