



## Magazijnhouder 'Insider Stubby' met 1/4 inch bits met magneet, Steellengte: 10mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	676667 10
GTIN	7610733264681
Artikelklasse	63E

### Omschrijving

#### Uitvoering:

'Multicraft'-greep met huidvriendelijke mantel van elastomeer zorgt voor een probleemloze overdracht van het vereiste draaimoment, zelfs met natte of oliebesmeurde handen.

Schuifmagazijn met eindvergrendeling. Opname met sterke permanente magneet.

Greep met huidvriendelijke mantel van elastomeer.

'Insider'-handvat en **schuifmagazijn met eindvergrendeling**. Opname met sterke permanente magneet.

#### T.b.v.:

1/4 inch bits met C 6,3 schacht.

#### Inhoud:

Resp. 1 bit:

voor sleuf nr. 675300 gr. 5,5.

voor Phillips nr. 675281 gr. 1/25; 2/25.

voor binnen-Torx® nr. 675295 gr. TX15; TX20; TX25.

### Technische beschrijving

Bitsoort	Sleufschroevendraaier
Bitsoort	Sleufschroevendraaier
Bitsoort	Schroevendraaier voor TORX®-schroeven
totale lengte	65 mm

Meslengte	10 mm
Bithouder	D 6,3
draaibare kap	nee
met ratelhandvat	nee
Producttype	Bit-gereedschap

## Accessoires

PrecisionBit voor sleuf, 1/4 inch C 6,3 Bladbreedte 5,5 mm	675300 5,5
PrecisionBit voor Phillips, 1/4 inch C 6,3 Kruiskopmaat / totale lengte 1/25 mm	675281 1/25
PrecisionBit voor Phillips, 1/4 inch C 6,3 Kruiskopmaat / totale lengte 2/25 mm	675281 2/25
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch C 6,3 Torx®-profiel TX15	675295 TX15
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch C 6,3 Torx®-profiel TX20	675295 TX20
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch C 6,3 Torx®-profiel TX25	675295 TX25