


**Garant****Steek-/ringratelsleutelset, Aantal gereedschappen: 7****Bestelgegevens**

Bestelnummer	952319 7
GTIN	4067263886389
Artikelklasse	91A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Gangbare gereedschapsassortimenten in tweekleurig PE hardschuim inlay. Het schuim heeft een dichte structuur, is oliebestendig en neemt geen vloeistoffen op. **Toplaag antracietgrijs**, onderlaag in **contrastkleur grijs**, om in één oogopslag te kunnen zien welk gereedschap ontbreekt.

**Levering:**

Hardschuiminlay leeg nr. 952001 gr. 952319: 1 St.

GARANT steek-/ringratelsleutel nr. 614812 gr. 8; 9; 10; 11; 13; 14; 16: Resp. 1 st.

**Technische beschrijving**

Diepte in G	10
Diepte	250 mm
Uitvoering	met schroefsleutels (ring- en steeksleutels)
Aantal gereedschappen	7
Breedte	150 mm
Breedte in G	6
Hardschuimkwaliteit LD45, dikte	30 mm

Vullingsgraad van een lade in G	6x10
Producttype	Hardschuiminlay

## Accessoires

Hardschuiminlay voor gereedschapssets geschikt voor hardschuim-assortiment 952319	952001 952319
Steeksleutel/ringratelsleutel met draaibare kop Sleutelwijdte 8 mm	614812 8
Steeksleutel/ringratelsleutel met draaibare kop Sleutelwijdte 9 mm	614812 9
Steeksleutel/ringratelsleutel met draaibare kop Sleutelwijdte 10 mm	614812 10
Steeksleutel/ringratelsleutel met draaibare kop Sleutelwijdte 11 mm	614812 11
Steeksleutel/ringratelsleutel met draaibare kop Sleutelwijdte 13 mm	614812 13
Steeksleutel/ringratelsleutel met draaibare kop Sleutelwijdte 14 mm	614812 14
Steeksleutel/ringratelsleutel met draaibare kop Sleutelwijdte 16 mm	614812 16