


**HOLEX****Tangenassortiment, Aantal gereedschappen: 5****Bestelgegevens**

Bestelnummer	954208 5
GTIN	4067263906469
Artikelklasse	91A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Gangbare gereedschapsassortimenten in tweekleurig PE-hardschuiminlay. Het schuim heeft een dichte structuur, is oliebestendig en neemt geen vloeistoffen op. Toplaag antraciet, onderlaag in contrastkleur grijs, om in één oogopslag te kunnen zien welk stuk gereedschap ontbreekt.

De hardschuim-inzetstukken vullen 1/4 (10 G × 8 G resp. 250 × 200mm) of 1/2 (20 G × 8 G resp. 500 × 200mm) van het nuttig ladeoppervlak.

**T.b.v.:**

**GARANT gereedschapswagens** met volledig uittrekbare lades en nieuwe laderastermaat van **20 G × 16 G** resp. 500 × 400 mm (b × d).

**Levering:**

Hardschuiminlay leeg nr. 952001 gr. 954208: 1 St.

HOLEX vanadium-combinatietang nr. 702995 gr. 180: 1 St.

HOLEX waterpomptang nr. 706145 gr. 250: 1 St.

HOLEX halfronde tang, recht, nr. 713195 gr. 200: 1 St.

HOLEX halfronde tang, gebogen, nr. 713595 gr. 200: 1 St.

HOLEX zijsnijtang nr. 725245 gr. 160: 1 St.

**Technische beschrijving**

Diepte	500 mm
Uitvoering	met tangen
Diepte in G	20

Breedte	200 mm
Aantal gereedschappen	5
Breedte in G	8
Hardschuimkwaliteit LD45, dikte	30 mm
Vullingsgraad van een lade in G	8x20
Producttype	Hardschuiminlay

## Accessoires

Vanadium-combinatietang, blank, met 2-componentengrepen Totale lengte 180 mm	702995 180
Waterpomptang, gezwart, met beklede grepen totale lengte 250 mm	706145 250
Halfronde tang, recht, blank, met beklede grepen totale lengte 200 mm	713195 200
Halfronde tang, gebogen, blank, met beklede grepen totale lengte 200 mm	713595 200
Zijsnijtang, blank, met beklede grepen Totale lengte 160 mm	725245 160
Hardschuiminlay voor gereedschapssets geschikt voor hardschuim-assortiment 954208	952001 954208