



Ronde draadborstel Staaldraad 0,30 mm, Borstel-Ø D1×bezettingsbreedte L1: 125X23mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	570120 125X23
GTIN	4067263723783
Artikelklasse	57H

Omschrijving

Uitvoering:

Ongetordeerd draad, stevig in het stalen lichaam vastgeperst. **Hoge draaddichtheid**, rondloopnauwkeurigheid en slijtvastheid. Aanpassing aan verschillende opnameboringen mogelijk door middel van **verwisselbare reduceeringen** (in de levering opgenomen).

Toepassing:

Toepassing op slijp-en polijstmachines of machines met flexibele as.
Voor het opruwen, reinigen, ontroesten, verwijderen van walshuid enz.

Technische beschrijving

Lengte borsteldeel H ₁	27 mm
Borstelbreedte	20 mm
Maximaal toerental	6000 min ⁻¹
Borsteldraaddikte	0,35 mm
Reduceerring-Ø	12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 32 mm

Borstel-Ø D ₁	125 mm
Boring-Ø d ₁	40 mm
Producttype	Ronde borstel