

**HOLEX****Ronde draadborstel Staaldraad 0,30 mm, Borstel-Ø D1×bezettingsbreedte L1: 100X20mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	570120 100X20
GTIN	4067263723776
Artikelklasse	57H

**Omschrijving****Uitvoering:**

Ongetordeerd draad, stevig in het stalen lichaam vastgeperst. **Hoge draaddichtheid**, rondloopnauwkeurigheid en slijtvastheid. Aanpassing aan verschillende opnameboringen mogelijk door middel van **verwisselbare reduceeringen** (in de levering opgenomen).

**Toepassing:**

Toepassing op slijp- en polijstmachines of machines met flexibele as.  
Voor het opruwen, reinigen, ontroesten, verwijderen van walshuid enz.

**Technische beschrijving**

Borstelbreedte	19 mm
Borsteldraaddikte	0,3 mm
Boring-Ø d <sub>1</sub>	30 mm
Lengte borsteldeel H <sub>1</sub>	23 mm
Maximaal toerental	8000 min <sup>-1</sup>

Reduceerring-Ø	12 / 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 mm
Borstel-Ø D <sub>1</sub>	100 mm
Producttype	Ronde borstel