

HOLEX**Ronde draadborstel Staaldraad 0,30 mm, Borstel-Ø D1×bezettingsbreedte L1: 250X30mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	570120 250X30
GTIN	4067263723790
Artikelklasse	57H

Omschrijving**Uitvoering:**

Ongetordeerd draad, stevig in het stalen lichaam vastgeperst. **Hoge draaddichtheid**, rondloopnauwkeurigheid en slijtvastheid. Aanpassing aan verschillende opnameboringen mogelijk door middel van **verwisselbare reduceeringen** (in de levering opgenomen). Asgat met dubbele spiebaan.

Toepassing:

Toepassing op slijp- en polijstmachines of machines met flexibele as. Voor het opruwen, reinigen, ontroesten, verwijderen van walshuid enz.

Technische beschrijving

Borstelbreedte	25 mm
Borstel-Ø D ₁	250 mm
Lengte borsteldeel H ₁	50 mm
Maximaal toerental	3600 min ⁻¹

Boring-Ø d ₁	50,8 mm
Asgat-Ø uitboorbaar tot	80 mm
Reduceerring-Ø	12 / 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 30 mm
Producttype	Ronde borstel