

**HOLEX****Ronde draadborstel Messingdraad 0,15 mm, Borstel-Ø D1×bezettingsbreedte L1: 120X30mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	570170 120X30
GTIN	4067263906506
Artikelklasse	57H

**Omschrijving****Uitvoering:**

Ongetordeerd draad, stevig in het stalen lichaam vastgeperst. **Hoge draaddichtheid**, rondloopnauwkeurigheid en slijtvastheid. Aanpassing aan verschillende opnameboringen mogelijk door middel van **verwisselbare reduceeringen** (in de levering opgenomen).

**Toepassing:**

**Voor de bewerking van messing, koper, lichtmetaal etc.** Voor polijsten, het fijnere borstelwerk etc.

Toepassing op slijp-en polijstmachines of machines met flexibele as.

Voor het opruwen, reinigen, ontroesten, verwijderen van walshuid enz.

**Technische beschrijving**

Boring-Ø d <sub>1</sub>	30 mm
Lengte borsteldeel H <sub>1</sub>	33 mm
Borstelbreedte	25 mm
Reduceerring-Ø	12 / 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 mm

Maximaal toerental	6000 min <sup>-1</sup>
Borstel-Ø D <sub>1</sub>	120 mm
Producttype	Ronde borstel