

HOLEX**Ronde afbraamborstel Staaldraad 0,35 mm, Borstel-Ø D1×bezettingsbreedte L1: 250X60mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	570505 250X60
GTIN	4067263906551
Artikelklasse	57H

Omschrijving**Uitvoering:**

Asgat 50,8 mm met dubbele spiebaan 13×7. Andere asgaten mogelijk.

Gegolfde hoogvaste **staaldraad**.

Toepassing:

Voor alle gangbare tafel-afbraammachines. Door speciaal draad bijzonder hoge standtijden. Ideaal voor het efficiënt afbramen van platijzers, profielen, buizen, armaturen, kunststof delen etc.

Spiebaan 13,5×7,6.

Opmerking:

Alleen de uiteinden van de borsteldraden werken in op het werkstuk. Een te grote aandrukkracht verbetert niet het resultaat, maar verhoogt het benodigde aandrijfvermogen en verkort de levensduur van de borstel.

Technische beschrijving

Maximaal toerental	3600 min ⁻¹
Borstel-Ø D ₁	250 mm

Borstelbreedte	58 mm
Lengte borsteldeel H ₁	50 mm
Bezettingmateriaal	Staaldraad
Borsteldraaddikte	0,35 mm
Aandrijfmachine	Tafel-afbraammachine
Producttype	Ronde borstel