

**HOLEX****Ronde draadborstel (groen) RVS-draad 0,30 mm, Borstel-Ø  
D1×bezettingsbreedte L1: 200X38mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	570220 200X38
GTIN	4067263906513
Artikelklasse	57H

**Omschrijving****Uitvoering:**

Ongetordeerd draad, stevig in het stalen lichaam vastgeperst. **Hoge draaddichtheid**, rondloopnauwkeurigheid en slijtvastheid. Aanpassing aan verschillende opnameboringen mogelijk door middel van **verwisselbare reduceeringen** (in de levering opgenomen).

**Toepassing:**

Toepassing op slijp-en polijstmachines of machines met flexibele as.  
Voor het opruwen, reinigen, ontroesten, verwijderen van walshuid enz.

**Technische beschrijving**

Lengte borsteldeel H <sub>1</sub>	48 mm
Maximaal toerental	6000 min <sup>-1</sup>
Borstel-Ø D <sub>1</sub>	200 mm
Reduceerring-Ø	12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 32 mm
Boring-Ø d <sub>1</sub>	50,8 mm

Borstelbreedte	29 mm
Producttype	Ronde borstel