

**HOLEX****Enkelrijige ronde borstel RVS-draad 0,30 mm, Borstel-Ø D1×borstelbreedte: 200X16mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	570315 200X16
GTIN	4067263906544
Artikelklasse	57H

**Omschrijving****Uitvoering:****Enkelrijige borstels** met gegolfd borstelmetaal.**Toepassing:**

voor het opruwen, reinigen, ontroesten, verwijderen van walshuid enz. Enkelrijige borstels kunnen door aaneenschakelen worden gemonteerd tot **walsen met variabele breedte**. Voor individuele toepassing op slijpmachines.

**Technische beschrijving**

Boring-Ø d <sub>1</sub>	16 mm
Maximaal toerental	6000 min <sup>-1</sup>
Borstel-Ø D <sub>1</sub>	200 mm
Asgat-Ø uitboorbaar tot	80 mm
Lengte borsteldeel H <sub>1</sub>	33 mm
Bezettingmateriaal	RVS-draad

Borsteldraaddikte	0,3 mm
Producttype	Ronde borstel