

**Enkelrijige ronde borstel RVS-draad 0,30 mm, Borstel-Ø D1×borstelbreedte: 100X12mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	570315 100X12
GTIN	4067263906537
Artikelklasse	57H

Omschrijving**Uitvoering:**

Enkelrijige borstels met gegolfd borstelmetaal.

Toepassing:

voor het opruwen, reinigen, ontroesten, verwijderen van walshuid enz. Enkelrijige borstels kunnen door aaneenschakelen worden gemonteerd tot **walsen met variabele breedte**. Voor individuele toepassing op slijpmachines.

Technische beschrijving

Borstel-Ø D ₁	100 mm
Boring-Ø d ₁	12 mm
Asgat-Ø uitbaar tot	20 mm
Lengte borsteldeel H ₁	21 mm
Maximaal toerental	8000 min ⁻¹
Bezettingmateriaal	RVS-draad

Borsteldraaddikte	0,3 mm
Producttype	Ronde borstel