


**HOLEX****Enkelrijige ronde borstel Staaldraad 0,30 mm, Borstel-Ø D1×borstelbreedte: 100X12mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	570305 100X12
GTIN	4067263906520
Artikelklasse	57H

**Omschrijving****Uitvoering:**

**Enkelrijige borstels** met gegolfd borstelmetaal.

**Toepassing:**

voor het opruwen, reinigen, ontroesten, verwijderen van walshuid enz. Enkelrijige borstels kunnen door aaneenschakelen worden gemonteerd tot **walsen met variabele breedte**. Voor individuele toepassing op slijpmachines.

**Technische beschrijving**

Maximaal toerental	8000 min <sup>-1</sup>
Lengte borsteldeel H <sub>1</sub>	21 mm
Asgat-Ø uitboorbaar tot	20 mm
Boring-Ø d <sub>1</sub>	12 mm
Borstel-Ø D <sub>1</sub>	100 mm
Bezettingmateriaal	Staaldraad

Borsteldraaddikte	0,3 mm
Producttype	Ronde borstel