

HOLEX**Ronde borstel Staaldraad 0,50 mm, Borstel-Ø D1×boring-Ø d1 / schroefdraad M: 178X22mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	571203 178X22
GTIN	4067263906599
Artikelklasse	57H

Omschrijving**Uitvoering:**

Rechte ronde borstel met gladde draad, 0,50 mm, **gedraaid** en stevig in het stalen lichaam geperst. **Zeer agressieve borstelwerking met hoge slijtvastheid.**

Toepassing:

Voor zwaar borstelwerk zoals verwijderen van walshuid en slakken, ontroesten, opruwen, trimmen van metalen delen en schoonborstelen van bekistingsplanken.

Linksom gedraaid, vroegtijdig opendraaien wordt betrouwbaar voorkomen.

Technische beschrijving

Maximaal toerental	12500 min ⁻¹
Aantal gedraaide draaddelen	38
Boring-Ø d ₁	22 mm
Borstel-Ø D ₁	178 mm
Lengte borsteldeel H ₁	38 mm

Borsteldraaddikte	0,5 mm
Bezetting breedte L ₁	14 mm
Bezetting materiaal	Staal draad
Producttype	Ronde borstel