

HOLEX**Ronde borstel Staaldraad 0,50 mm, Borstel-Ø D1×boring-Ø d1 / schroefdraad M: 125XM14mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	571203 125XM14
GTIN	4067263906582
Artikelklasse	57H

Omschrijving**Uitvoering:**

Rechte ronde borstel met gladde draad, 0,50 mm, **gedraaid** en stevig in het stalen lichaam geperst. **Zeer agressieve borstelwerking met hoge slijtvastheid.**

Toepassing:

Voor zwaar borstelwerk zoals verwijderen van walshuid en slakken, ontroesten, opruwen, trimmen van metalen delen en schoonborstelen van bekistingsplanken.

Linksom gedraaid, vroegtijdig opendraaien wordt betrouwbaar voorkomen. Met **inwendige schroefdraad M14**, voor directe opname **op haakse slijpers**.

Technische beschrijving

Maximaal toerental	12500 min ⁻¹
Bezetting breedte L ₁	14 mm
Borsteldraaddikte	0,5 mm
Aantal gedraaide draaddelen	20

Schroefdraad M	M14
Borstel-Ø D ₁	125 mm
Lengte borsteldeel H ₁	29 mm
Bezettingmateriaal	Staaldraad
Producttype	Ronde borstel