

HOLEX**Ronde borstel Staaldraad 0,50 mm, Borstel-Ø D1×boring-Ø d1 / schroefdraad M: 115XM14mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	571203 115XM14
GTIN	4067263906568
Artikelklasse	57H

Omschrijving**Uitvoering:**

Rechte ronde borstel met gladde draad, 0,50 mm, **gedraaid** en stevig in het stalen lichaam geperst. **Zeer agressieve borstelwerking met hoge slijtvastheid.**

Toepassing:

Voor zwaar borstelwerk zoals verwijderen van walshuid en slakken, ontroesten, opruwen, trimmen van metalen delen en schoonborstelen van bekistingsplanken.

Linksom gedraaid, vroegtijdig opendraaien wordt betrouwbaar voorkomen. Met **inwendige schroefdraad M14**, voor directe opname **op haakse slijpers**.

Technische beschrijving

Borsteldraaddikte	0,5 mm
Lengte borsteldeel H ₁	24 mm
Borstel-Ø D ₁	115 mm
Aantal gedraaide draaddelen	20

Maximaal toerental	12500 min ⁻¹
Schroefdraad M	M14
Bezetting breedte L ₁	14 mm
Bezetting materiaal	Staaldraad
Producttype	Ronde borstel