

HOLEX**Ronde borstel RVS-draad 0,50 mm, Borstel-Ø D1×boring-Ø d1 / schroefdraad M: 115X22mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	571253 115X22
GTIN	4067263906728
Artikelklasse	57H

Omschrijving**Uitvoering:**

Rechte ronde borstel met gladde draad, 0,50 mm, **gedraaid** en stevig in het stalen lichaam geperst. **Zeer agressieve borstelwerking met hoge slijtvastheid.**

Toepassing:

Voor zwaar borstelwerk zoals verwijderen van walshuid en slakken, ontroesten, opruwen, trimmen van metalen delen en schoonborstelen van bekistingsplanken.

Technische beschrijving

Aantal gedraaide draaddelen	20
Maximaal toerental	12500 min ⁻¹
Lengte borsteldeel H ₁	24 mm
Boring-Ø d ₁	22 mm
Borstel-Ø D ₁	115 mm
Bezettingsbreedte L ₁	14 mm

Borsteldraaddikte	0,5 mm
Bezettingmateriaal	RVS-draad
Producttype	Ronde borstel