

HOLEX**Ronde borstel Afwisselend gedraaid, staaldraad 0,50 mm, Borstel-Ø D1×boring-Ø d1 / schroefdraad M: 125XM14mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	571207 125XM14
GTIN	4067263906711
Artikelklasse	57H

Omschrijving**Uitvoering:**

Rechte ronde borstel met gladde draad, 0,50 mm, **gedraaid** en stevig in het stalen lichaam geperst. **Zeer agressieve borstelwerking met hoge slijtvastheid.**

Toepassing:

Voor zwaar borstelwerk zoals verwijderen van walshuid en slakken, ontroesten, opruwen, trimmen van metalen delen en schoonborstelen van bekistingsplanken.

Afwisselend gedraaid (rechts / links) voor een hogere agressiviteit bij zwaar borstelwerk. Zeer geschikt voor het gebruik bij hoeken en randen, geluidsarm draaiend. Met **inwendige schroefdraad M14**, voor directe opname **op haakse slijpers**.

Technische beschrijving

Borstel-Ø D ₁	125 mm
Aantal gedraaide draaddelen	20
Lengte borsteldeel H ₁	29 mm
Maximaal toerental	12500 min ⁻¹

Schroefdraad M	M14
Bezetting breedte L ₁	14 mm
Borsteldraaddikte	0,5 mm
Bezetting materiaal	Staaldraad
Producttype	Ronde borstel