

HOLEX**Conische borstel gebogen Staaldraad 0,50 mm, Borstel-Ø D1×schroefdraad M: 125XM14mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	571303 125XM14
GTIN	4067263906742
Artikelklasse	57H

Omschrijving**Uitvoering:**

Gebogen **conische borstel** met gladde draad, 0,50 mm, **gedraaid** en stevig in het stalen lichaam geperst. **Zeer agressieve borstelwerking met hoge slijtvastheid.**

Toepassing:

Linksom gedraaid, vroegtijdig opendraaien wordt betrouwbaar voorkomen.

Ideaal voor bewerking op moeilijk toegankelijke plaatsen en voor zwaar borstelwerk zoals verwijderen van walshuid en slakken, ontroesten, opruwen, trimmen van metalen delen en schoonborstelen van bekistingsplanken.

Met **inwendige schroefdraad M14**, voor directe opname **op haakse slijpers**.

Technische beschrijving

Schroefdraad M	M14
Bezetting breedte L ₁	12 mm
Maximaal toerental	12500 min ⁻¹
Bezettingmateriaal	Staaldraad

Draaiing van draaddelen	linksom gedraaid
Producttype	Conische borstel