

HOLEX**Conische borstel gebogen RVS-draad 0,50 mm, Borstel-Ø D1×schroefdraad M: 115XM14mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	571353 115XM14
GTIN	4067263906766
Artikelklasse	57H

Omschrijving**Uitvoering:**

Gebogen **conische borstel** met gladde draad, 0,50 mm, **gedraaid** en stevig in het stalen lichaam geperst. **Zeer agressieve borstelwerking met hoge slijtvastheid.**

Toepassing:

Linksom gedraaid, vroegtijdig opendraaien wordt betrouwbaar voorkomen.

Ideaal voor bewerking op moeilijk toegankelijke plaatsen en voor zwaar borstelwerk zoals verwijderen van walshuid en slakken, ontroesten, opruwen, trimmen van metalen delen en schoonborstelen van bekistingsplanken.

Met **inwendige schroefdraad M14**, voor directe opname **op haakse slijpers**.

Technische beschrijving

Bezetting breedte L ₁	12 mm
Borsteldraaddikte	0,5 mm
Borstel-Ø D ₁	115 mm
Schroefdraad M	M14

Lengte borsteldeel H ₁	24 mm
Aantal gedraaide draaddelen	20
Maximaal toerental	12500 min ⁻¹
Bezettingmateriaal	RVS-draad
Draaiing van draaddelen	linksom gedraaid
Producttype	Conische borstel