



Komborstel Staalraad 0,35 mm, Borstel-Ø D1: 100mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	573005 100
GTIN	4067263906902
Artikelklasse	57H

Omschrijving

Uitvoering:

Ongetordeerd draad, stevig in het stalen lichaam vastgeperst. Voor gebruik op haakse slijpers en stationaire machines.

Met **binnendraad M14**. Met **binnendraad M14**.

Toepassing:

Uitstekend geschikt voor het bewerken van oppervlakken, voor afbramen, ontroesten en polijsten, verwijderen van verf, grondverf, lak, walshuid etc.

Technische beschrijving

Lengte borsteldeel H ₁	30 mm
Borstel-Ø D ₁	100 mm
Maximaal toerental	8500 min ⁻¹
Schroefdraad M	M14
Borsteldraaddikte	0,35 mm
Bezettingmateriaal	Staalraad
Producttype	Komborstel

