

**Komborstel RVS-draad 0,30 mm, Borstel-Ø D1: 80mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	573205 80
GTIN	4067263906926
Artikelklasse	57H

Omschrijving**Uitvoering:**

Ongetordeerd draad, stevig in het stalen lichaam vastgeperst. Voor gebruik op haakse slijpers en stationaire machines.

Met **binnendraad M14**. Met **binnendraad M14**.

Toepassing:

Uitstekend geschikt voor het bewerken van oppervlakken, voor afbramen, ontroesten en polijsten, verwijderen van verf, grondverf, lak, walshuid etc.

Technische beschrijving

Maximaal toerental	8500 min ⁻¹
Borstel-Ø D ₁	85 mm
Borsteldraaddikte	0,3 mm
Lengte borsteldeel H ₁	25 mm
Schroefdraad M	M14
Bezettingmateriaal	RVS-draad

Draaiing van draaddelen	gegolfd
Producttype	Komborstel