

**Komborstel Staaldraad 0,50 mm, Borstel-Ø D1×schroefdraad M: 65XM14mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	572103 65XM14
GTIN	4067263906940
Artikelklasse	57H

Omschrijving**Uitvoering:**

Glad draad, **gedraaid** en stevig in het stalen lichaam geperst. **Zeer agressieve borstelwerking met hoge slijtvastheid.**

Toepassing:

Speciaal voor bevestiging op haakse slijpers.

Met **binnendraad M14.**

Technische beschrijving

Schroefdraad M	M14
Lengte borsteldeel H ₁	20 mm
Borsteldraaddikte	0,5 mm
Veiligheidssteuning	nee
Maximaal toerental	12500 min ⁻¹
Borstel-Ø D ₁	65 mm
Bezettingsmateriaal	Staaldraad

Producttype

Komborstel