

**Komborstel Staaldraad 0,50 mm, Borstel-Ø D1×schroefdraad M: 125XM14mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	572103 125XM14
GTIN	4067263906964
Artikelklasse	57H

Omschrijving**Uitvoering:**

Glad draad, **gedraaid** en stevig in het stalen lichaam geperst. **Zeer agressieve borstelwerking met hoge slijtvastheid.** Met **veiligheidssteuning**, na verwijdering is verdere borstelhoogte beschikbaar.

Toepassing:

Speciaal voor bevestiging op haakse slijpers.
Met **binnendraad M14.**

Technische beschrijving

Lengte borsteldeel H ₁	25 + 15 mm
Schroefdraad M	M14
Veiligheidssteuning	ja
Maximaal toerental	6500 min ⁻¹
Borsteldraaddikte	0,5 mm
Borstel-Ø D ₁	125 mm

Bezettingmateriaal	Staaldraad
Producttype	Komborstel