

**HOLEX****Ronde borstel op stift Staaldraad, vermessingd, 0,25 mm, Borstel-Ø D1×bezettingsbreedte L1: 70X10mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	574325 70X10
GTIN	4067263907114
Artikelklasse	57H

**Omschrijving****Uitvoering:**

Gegolfde speciaaldraadkwaliteiten, **stift-Ø 6 mm**.

Het hoogvaste staaldraad is voorzien van een dunne laag messing.

**Toepassing:**

Op handslijpmachines, machines met flexibele as of handboormachines, voor de oppervlaktebewerking. Hoge toerentallen verveelvoudigen het borsteleffect.

Voor het ontroesten, verwijderen van walshuid, reinigen.

**Technische beschrijving**

Borstel-Ø D <sub>1</sub>	70 mm
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	6 mm
Bezettingsbreedte L <sub>1</sub>	9 mm
Maximaal toerental	15000 min <sup>-1</sup>
Lengte borsteldeel H <sub>1</sub>	19 mm

Borsteldraaddikte	0,25 mm
Bezettingmateriaal	Staaldraad, vermessingd
Draaiing van draaddelen	gegolfd
Producttype	Ronde borstel