


**HOLEX****Ronde borstel op stift Staaldraad 0,20 mm, Borstel-Ø D1×bezettingsbreedte L1: 40X10mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	574150 40X10
GTIN	4067263907053
Artikelklasse	57H

**Omschrijving****Uitvoering:**

Gegolfde speciaaldraadkwaliteiten, **stift-Ø 6 mm.**

**Toepassing:**

Op handslijpmachines, machines met flexibele as of handboormachines, voor de oppervlaktebewerking. Hoge toerentallen verveelvoudigen het borsteleffect.

Voor het ontroesten, verwijderen van walshuid, reinigen.

**Technische beschrijving**

Borstel-Ø D <sub>1</sub>	40 mm
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	6 mm
Bezettingsbreedte L <sub>1</sub>	10 mm
Maximaal toerental	18000 min <sup>-1</sup>
Borsteldraaddikte	0,2 mm
Lengte borsteldeel H <sub>1</sub>	9 mm

Bezettingmateriaal	Staaldraad
Draaiing van draaddelen	gegolfd
Producttype	Ronde borstel